KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku, Podobné ilustraci



Proudové transformátory pro modernizaci
Funkce:
- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 100 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 1.25 VA, Tolerance class: 3, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	1482010000
Typ	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
GTIN (EAN)	4050118290851
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	68 mm	Hloubka (v palcích)	2,677 inch
Výška	64,5 mm	Výška (v palcích)	2,539 inch
Šířka	41,6 mm	Šířka (v palcích)	1,638 inch
Čistá hmotnost	260 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C

Elektrické vlastnosti

Primární proud	100 A	Sekundární proud	0...1 A
Tolerance class	3	Zátěž	1,25 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	18,5 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

Technické údaje

Délka kabelu	2,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{tepelný}$	1,2 x $I_{jmen.}$
Třída izolace	E		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – 3D drawing
Uživatelská dokumentace	Instruction sheet German
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy





