

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto, Si-
milar a la ilustración

Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

Datos generales para pedido

Versión	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1 VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Código	1482020000
Tipo	KCMA-18-50-1A-1VA-3
GTIN (EAN)	4050118290844
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

Fecha de creación 18 de mayo de 2024 13:42:00 CEST

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	68 mm	Profundidad (pulgadas)	2,677 inch
Altura	64,5 mm	Altura (pulgadas)	2,539 inch
Anchura	41,6 mm	Anchura (pulgadas)	1,638 inch
Peso neto	250 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-5 °C...50 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	---------------

Características eléctricas

Carga	1 VA	Clase de exactitud	3
Corriente principal	50 A	Corriente secundaria	0...1 A

Características técnicas

Clase de aislamiento	E	Frecuencia nominal	50 Hz
Intensidad permanente a temperatura nominal $I_{\text{térmico}}$	$1,2 \times I_{\text{nominal}}$	Longitud de cable	2,5 m
Tipo de protección	IP20		

Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	18,5 mm
Lugar de instalación	Uso en interiores		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU Declaration of Conformity
Datos de ingeniería	CAD data – 3D drawing
Documentación del usuario	Instruction sheet German
Catálogo	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

