

## CC-M 10/30 2X2.5 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt.

A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Verzió	MetalliCard, Készülékjelölők, 10 x 30 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1483780000</a>
Típus	CC-M 10/30 2X2.5 AL
GTIN (EAN)	4050118292862
Qty.	200 Stück

## CC-M 10/30 2X2.5 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	0,44 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Eloxált alumínium	
Címkemező mérete	10.2 x 22.5 mm	
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Készülékjelölők	
Szélesség	30 mm	
Szín	ezüst	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	

## Készülékjelölők

Furatátmérő	2,5 mm
-------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CC-M 10/30 2X2.5 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



**CC-M 10/30 2X2.5 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok****Kiegészítő termékek****Általános rendelési adatok**

Típus INLAY CC-M 10/30

Rendelési szám [1483770000](#)

GTIN (EAN) 4050118293081

Qty. 1 Stück

Típus PRIMER CC-M

Rendelési szám [8068020000](#)

GTIN (EAN) 4050118416534

Qty. 100 Stück