

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comVložky USB pro FrontCom[®]**Všeobecné objednací údaje**

Verze	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
Objednací číslo	1487920000
Typ	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. dubna 2024 9:39:07 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1 g
----------------	-----

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
------------------	----------------	---------	-----------------------

Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB A
Popis výrobku	Přírubová vložka, typ A	Propojení	Typ A
Barevný	černá	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67 s pouzdem	Cykly zapojování	≥ 1500

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 500 V DC	Izolační síla	≥ 1000 MΩ
Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Proudová zatížitelnost až do 90 °C	3 A

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (cULus)	E471884		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Vložky USB pro FrontCom®
----------------------	--------------------------

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E471884

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL FrontCom](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednací číslo	6200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm², 0.5
GTIN (EAN)	40322484 10361	mm² - 1.5 mm²
Množství	100 ks	