

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comUSB betétek a FrontCom[®]-hoz**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Verzió | USB-betét, Aljzatbetét, A típusú |
| Rendelési szám | 1487920000 |
| Típus | IE-BI-USB-3.0-A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C Páratartalom 0&hellip;93% relatív páratartalom

Általános információk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. csatlakozás | USB A | 2. csatlakozás | USB A |
| Árucikk leírása | Aljzatbetét, A típusú | Vezetékezés | A típus |
| Szín | fekete | Páratartalom | 0…93% relatív páratartalom |
| Ház fő anyaga | PC UL 94 V0 | Árnyékolás | 360 fokos körkörös ház |
| Védelmi osztály | IP67 házzal | Dugaszolási ciklusok | ≥ 1500 |

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|------------|
| Current-carrying capacity up to 90 °C | 3 A | Szigetelés erőssége | ≥ 1000 MΩ |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 30 mΩ | Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás | ≥ 500 V DC |

Általános szabványok

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-107 | Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA000022B |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E471884 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9,1 | 27-44-09-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

Fontos megjegyzés

Termékinformáció USB betétek a FrontCom®-hoz

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E471884 |

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL_FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | LIF 1,5F288 R | Verzió |
| Rendelési szám | 6200520000 | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 40322484 1036 1 | |
| Qty. | 100 Stück | |