

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comUSB-вставки для FrontCom[®]**Основные данные для заказа**

Исполнение	Матрица USB, Розеточная вставка, тип А
Номер для заказа	1487920000
Тип	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Кол.	1 Шт.

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 1 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C Влажность 0...93 % отн. влажность

Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB A
Описание артикула	Розеточная вставка, тип A	Монтаж	Тип A
Цветовой код	черный	Влажность	0...93 % отн. влажность
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	≥ 1500

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107	Сертификат № (DNV)	TAA000022B
Сертификат № (cULus)	E471884		

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка (до 90 °C)	3 A	Прочность изоляции	≥ 1000 MΩ
Сопротивление контакта	≤ 30 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 500 В DC

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Важное примечание

Сведения об изделии USB-вставки для FrontCom®

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E471884

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть

**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Исполнение
Номер для заказа	6890520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5
GTIN (EAN)	40322484 10361	mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
Кол.	100 шт.	