

HSS 4.2-12.7 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 4.2 - 12.7 mm, Žlutá |
| Objednací číslo | 1489580000 |
| Typ | HSS 4.2-12.7 EL Y13M |
| GTIN (EAN) | 4050118299410 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
| Šířka | 20,9 mm | Šířka (v palcích) | 0,823 inch |
| Délka | 13 000 mm | Délka (v palcích) | 511,81 inch |
| Čistá hmotnost | 220 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| Barevný | Žlutá | Doporučená odvětví | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje |
| Délka | 13 000 mm | Halogen | Ano |
| Materiál | Polyolefin | Rozsah provozní teploty | -55...135 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Tištěné znaky | bez | Typ tisku | prázdný |
| Šířka | 20,9 mm | | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Halogen | Ano |
| Průřez připojeného vodiče | 6 - 35 mm ² | Průřez vodiče, max. | 35 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 6 mm ² | Rychlost smršťování | 3:1 |
| Vnější prům. vodiče | 4,2 - 12,7 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 12,7 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 4,2 mm | Výška textového pole | 20,7 mm |
| Šířka textového pole | 0 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E366310 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásy




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Verze |
| Objednací číslo | 6426210000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Množství | 1 ks | |

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 30 |
| Objednací číslo | 6357430000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
| Množství | 1 ks |
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Objednací číslo | 6357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Množství | 1 ks |