

## HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 4.2 - 12.7 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1489580000</a>
Típus	HSS 4.2-12.7 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118299410
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Szélesség	20,9 mm	Szélesség (coll)	0,823 inch
Hossz	13 000 mm	Hossz, inch	511,81 inch
Nettó tömeg	220 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Halogén	Igen
Hossz	13 000 mm	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
Nyomtatott karakterek	nélkül	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	20,9 mm	Szín	sárga
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	6 - 35 mm <sup>2</sup>	Halogén	Igen
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Szövegmező magassága	20,7 mm
Szövegmező szélessége	0 mm	Vezeték külső átm.	4.2 - 12.7 mm
Vezeték külső átmérő, max.	12,7 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4,2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm <sup>2</sup>
Zsugorodás mértéke	3:1		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E366310

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**HSS 4.2-12.7 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HSS 4.2-12.7 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1426210000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 Stück	

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

Típus	THM MMP ROLLER 30
Rendelési szám	<a href="#">1357430000</a>
GTIN (EAN)	4050118160253
Qty.	1 Stück