

## IE-ANT-3G-806-2170-2-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Antenna including mounting kit

**Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)**

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Mobil rádió antenna, Irányfüggetlen antenna, Erősítés max. 2 dBi, Függőleges, Lineáris, 1 x N-típus hüvely, alul, IP54, , Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	<a href="#">1491160000</a>
Típus	IE-ANT-3G-806-2170-2-NF
GTIN (EAN)	4050118300710
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2023-07-01
Helyettesítő termék	<a href="#">2788150000</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 7. 9:33:26 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Átmérő	22 mm	Nettó tömeg	429,12 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85
-------------------	-------------

## A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna, 1 db rögzítőkonzol, 2 db bilincs oszlopra szereléshez
-------------------------------	--

## Ház anyaga

Ház fő anyaga	Műanyag	Szín	fekete
---------------	---------	------	--------

## Műszaki adatok

Antenna erősítés	Band 1: 1 dBi, Band 2: 2dBi	Csatlakozás típusa	1 x N-típus hüvely, alul
Frekvenciatartomány	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2170 (MHz)	Impedancia	50 Ω
Kompozit áramellátás max.	25 W	Polarizáció	Függőleges, Lineáris
Sugárzás	Írányfüggetlen	Állóhullám, rádió	< 2,5

## Környezeti feltételek

Alkalmazások	beltéri és kültéri használatra	Üzemi hőmérséklet, max.	85
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9,1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## IE-ANT-3G-806-2170-2-NF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



## Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-NM-SMAM-1M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8788010000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066279	Hossz: 1 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-2M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">491180000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300741	Hossz: 2 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-5M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8788030000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066293	Hossz: 5 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-6M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">491210000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300758	Hossz: 6 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-4M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">491190000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300734	Hossz: 4 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-3M	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8788020000</a>	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066286	Hossz: 3 m
Qty.	1 Stück	