

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Verzió	Mobil rádió antenna, Irányfüggetlen antenna, Erősítés max. 4 dBi, Függőleges, Lineáris, 1 x N-típus hüvely, alul, IP66, , Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	1491170000
Típus	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2023-12-01
Helyettesítő termék	2788150000

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 2:49:13 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	48 mm	Magasság (coll)	1,89 inch
Átmérő	36 mm	Nettó tömeg	164,68 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
----------------------	----------------	-------------------	-------------

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna, 1 db csavaros csatlakozás és rögzítőanyagok vandálbiztos felszereléshez
-------------------------------	--

Ház anyaga

Ház fő anyaga	Műanyag	Szín	fekete
---------------	---------	------	--------

Műszaki adatok

Antenna erősítés	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	Csatlakozás típusa	1 x N-típus hüvely, alul
Frekvenciatartomány	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)	Impedancia	50 Ω
Kompozit áramellátás max.	100 W	Polarizáció	Függőleges, Lineáris
Sugárzás	Írányfüggetlen	Állóhullám, rádió	< 2

Környezeti feltételek

Alkalmazások	beltéri és kültéri használatra	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	70
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9,1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Installation Instruction
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Product image**

Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-NM-SMAM-6M	Verzió
Rendelési szám	1491210000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300758	Hossz: 6 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-3M	Verzió
Rendelési szám	1788020000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066286	Hossz: 3 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-2M	Verzió
Rendelési szám	1491180000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300741	Hossz: 2 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-1M	Verzió
Rendelési szám	1788010000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066279	Hossz: 1 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-5M	Verzió
Rendelési szám	1788030000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066293	Hossz: 5 m
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-CC-NM-SMAM-4M	Verzió
Rendelési szám	1491190000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118300734	Hossz: 4 m
Qty.	1 Stück	