

## IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

**Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)**

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó, Hossz: 4 m
Rendelési szám	<a href="#">1491190000</a>
Típus	IE-CC-NM-SMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118300734
Qty.	1 Stück

## IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	4 m	Hossz, inch	157,48 inch
Nettó tömeg	186 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-70 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85
----------------------	----------------	-------------------	-------------

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Köpeny anyaga	Polietilén	Köpenyátmérő	4,95 mm
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	12,7 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	50,8 mm
UV-álló	Igen		

## Kábelek elektromos tulajdonságai

Csillapítás 2000 MHz-nél	kb. 0,5 dB/m	Csillapítás 800 MHz-nél	kb. 0,31 dB/m
Jellemző impedancia	50 Ω		

## Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó
--------------------	---

## Környezeti feltételek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-70 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9,1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**IE-CC-NM-SMAM-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Product image**



Connection 1: SMA male

**Product image**



Connection 2: N-type male