

IE-CC-NM-SMAM-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)

- Toppmoderna antenner
- Branschbeprövad
- Robust konstruktion (upp till IP67-skydd)
- För utomhus- och inomhusbruk
- Stöd för den senaste tekniken
- Upp till Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Upp till 5 G (NR)-stöd (700 Mhz - 3,8 GHz)
- Stöd även för andra tekniker (t.ex. Bluetooth, GNSS etc.)
- Lämpliga koaxialkablar i olika längder
- Lämpliga pol- och väggfästen

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Antennkabel, Anslutning 1:; N stift, Anslutning 2:; SMA-stift, Längd: 4 m
Art.nr.	1491190000
Typ	IE-CC-NM-SMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118300734
Förp.	1 Stück

IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	4 m	Bygglängd (tum)	157,48 inch
Nettovikt	186 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-70 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85
-----------------	----------------	-----------------	-------------

Kabelns elektriska egenskaper

Dämpning vid 2 000 MHz	ca. 0,5 dB/m	Dämpning vid 800 MHz	ca. 0,31 dB/m
Karakteristisk impedans	50 Ω		

Kabelns mekaniska egenskaper och materialegenskaper

Böjradie min, unik	12,7 mm	Böjradie min, upprepad	50,8 mm
Manteldiameter	4,95 mm	Material mantel	Polyetylen
UV-beständig	Ja		

Tekniska data

Anslutningstyp	Anslutning 1:, N stift, Anslutning 2:, SMA-stift
----------------	--

Omgivningsvillkor

Drifttemperatur, max	85	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-70 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Produktillustration



Connection 1: SMA male

Produktillustration



Connection 2: N-type male