

KQIG-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Rendelési szám | 1492630000 |
| Típus | KQIG-M4/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302424 |
| Qty. | 100 Stück |

KQIG-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,91 g |
|-------------|--------|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Anyag/műanyag | PC | Azonosító szín | kék |
| Csatlakozás hossz (l) | 18 mm | Furat | C 4 |
| Gallér belső átmérője (d4) | 4,5 mm | Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 4,3 mm |
| Szigetelés | Rendelkezésre áll | Tengely belső átmérője (d1) | 2,3 mm |
| Tengely külső átmérője (d3) | 8 mm | Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

KQIG-M4/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KQIG-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CTI 6 G | Verzió |
| Rendelési szám | 6202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTI 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HTI 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 6014400000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |