

KRN-M3/-0,75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | końcówka kablowa, 0,5 mm ² - 0,75 mm ² |
| Nr zam. | 1495010000 |
| Typ | KRN-M3/-0,75 |
| GTIN (EAN) | 4050118304800 |
| Ilość | 100 Szt. |

KRN-M3/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 0,73 g |
|------------|--------|

Dane techniczne

| | |
|-----------|----------------------|
| Wykonanie | Seria Euro, standard |
|-----------|----------------------|

Łączniki

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Długość połączenia (l) | 12,5 mm | Długość trzonu (a) | 6 mm |
| Otwór | M 3 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,75 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm ² | Szerokość kołnierza (b) | 6,5 mm |
| izolacja | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 3,2 mm |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 1,4 mm | Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 3 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

KRN-M3/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



KRN-M3/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools

**Praski do nieizolowanych łączników**

toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTN 21 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9014610000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 6mm², Zacisk z karbem |
| Ilość | 1 Szt. | |