

KRN-M4/-0,75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, 0.5 mm ² - 0.75 mm ² |
| Art.nr. | 1495020000 |
| Typ | KRN-M4/-0,75 |
| GTIN (EAN) | 4050118304817 |
| Förp. | 100 Stück |

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 0,771 g |
|-----------|---------|

Tekniska data

| | |
|-----------|----------------------|
| Utförande | Euroserien, standard |
|-----------|----------------------|

Anslutning

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Anslutningslängd (l) | 14 mm | Flänsbredd (b) | 8,5 mm |
| Hål | M 4 | Innerdiameter för fläns (d2) | 4,3 mm |
| Innerdiameter för skaft (d1) | 1,4 mm | Isolering | finns ej |
| Ledardiameter, max. | 0,75 mm ² | Ledardiameter, min. | 0,5 mm ² |
| Skaftlängd (a) | 6 mm | Ytterdiameter för skaft (d3) | 3 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar


| | |
|----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

KRN-M4/-0,75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

KRN-M4/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTN 21 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9014610000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent- |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | crimptång |
| Förp. | 1 Stück | |