

KRN-M12/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 300 mm ²
Art.nr.	1495540000
Typ	KRN-M12/-300
GTIN (EAN)	4050118305098
Förp.	20 Stück

KRN-M12/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	207,7 g
-----------	---------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	82 mm	Flänsbredd (b)	44 mm
Hål	M 12	Innerdiameter för fläns (d2)	13 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	24 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	300 mm ²	Skaftlängd (a)	42 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	30 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KRN-M12/-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

KRN-M12/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor
>
• extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
• stort bearbetningsområde upp till 400 mm²;
• 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
• automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li style="list-style: none">
<u>Ytterligare funktioner för APG-serien:</u>

• elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
• Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
• Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 WM 300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502590000	300mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310511	
Förp.	1 Stück	

... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor
>
• extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
• stort bearbetningsområde upp till 400 mm²;
• 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
• automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li style="list-style: none">
<u>Ytterligare funktioner för APG-serien:</u>

• elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
• Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
• Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 HEX 300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502750000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118310962	
Förp.	1 Stück	

KRN-M12/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 Stück	