

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
Art.nr.	1495690000
Typ	KRN-M20/-120
GTIN (EAN)	4050118305524
Förp.	25 Stück

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	85,2 g
-----------	--------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	60 mm	Flänsbredd (b)	35 mm
Hål	M 20	Innerdiameter för fläns (d2)	21 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	15 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	120 mm ²	Skaftlängd (a)	26 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	20 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KRN-M20/-120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2453810000	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm ² , 300mm ² , Sexkantig
GTIN (EAN)	4050118468434	crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning,
Förp.	1 Stück	Ovalcrimpning
Typ	EPG 45	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 WM 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502540000	120mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310429	
Förp.	1 Stück	

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för kabelskor (enligt DIN 46235)



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor
>
• extremt snabb hantering
tack vare hydrauliskt stöd
• stort bearbetningsområde upp till 400 mm²;
>• 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
• automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li style="list-style: none">
<u>Ytterligare funktioner för APG-serien:</u>

• elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
>• Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
>• Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB**

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 HEX 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502700000	Sexkantig crimpång
GTIN (EAN)	4050118310931	
Förp.	1 Stück	

Verktyg



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor
>
• extremt snabb hantering
• stort bearbetningsområde upp till 400 mm²;
>• 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
• automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li style="list-style: none">
<u>Ytterligare funktioner för APG-serien:</u>

• elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
>• Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
>• Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB**

Allmänna beställningsdata

Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502390000	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 Stück	
Typ	HPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2453820000	6mm², 300mm², Sexkantig crimpång, WM-Crimp, Indent-crimpång,
GTIN (EAN)	4050118468427	Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimpverktyg för rör- (EN 13600) och klämkabelskor (DIN 46235)

**Crimpverktyg för rör- och klämkabelskor med crimpstjärna på svängtapp.**

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för klämkabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm²

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ RK 10/120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500450000	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309065	
Förp.	1 Stück	

... för rörkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	2469610000	Insats förslutningsverktyg, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
Förp.	1 Stück	

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för klämkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	2505230000	Insats förslutningsverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519624	
Förp.	1 Stück	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500900000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309287	
Förp.	1 Stück	

KRN-M20/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för kabelskor (enligt DIN 46235)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500990000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309140	
Förp.	1 Stück	