

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">1496620000</a>
Typ	KRN-M12/-50
GTIN (EAN)	4050118305722
Förp.	100 Stück

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	31,63 g
-----------	---------

## Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

## Anslutning

Anslutningslängd (l)	42 mm	Flänsbredd (b)	23 mm
Hål	M 12	Innerdiameter för fläns (d2)	13 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	10 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	50 mm <sup>2</sup>	Skaftlängd (a)	19 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	14 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**KRN-M12/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm<sup>2</sup>
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 HEX 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502670000</a>	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118310559	
Förp.	1 Stück	

## Verktyg

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	
Typ	EPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2453810000</a>	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sexkantig
GTIN (EAN)	4050118468434	crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning,
Förp.	1 Stück	Ovalcrimpning

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för klämkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2505200000</a>	Insats förslutningsverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519600	
Förp.	1 Stück	

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG 45 HEX 25/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500970000</a>	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309195	
Förp.	1 Stück	

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för rörkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2469580000</a>	Insats förslutningsverktyg, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
Förp.	1 Stück	

**Crimpverktyg för rör- (EN 13600) och klämkabelskor (DIN 46235)****Crimpverktyg för rör- och klämkabelskor med crimpstjärna på svängtapp.**

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för klämkabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm<sup>2</sup>

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PZ RK 6/70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500440000</a>	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309058	
Förp.	1 Stück	
Typ	PZ RK 10/120	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500450000</a>	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309065	
Förp.	1 Stück	

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm<sup>2</sup>
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 WM 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502500000</a>	50mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310658	
Förp.	1 Stück	

## ... för rörkabelskor (enligt EN 13600)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 25/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500880000</a>	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309171	
Förp.	1 Stück	

## KRN-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm<sup>2</sup>
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	HPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång,
GTIN (EAN)	4050118468427	Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	
Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 Stück	