

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1497050000</a>              |
| Típus          | KWN-M10/-10 90                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118306750                           |
| Qty.           | 100 Stück                               |

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 7 g |
|-------------|-----|

## Műszaki adatok

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Változat | Euro series 90° |
|----------|-----------------|

## Csatlakozások

|                                    |                       |                              |        |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| Csatlakozás hossz (l)              | 17,5 mm               | Furat                        | M10    |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 10,5 mm               | Peremes aljzat szélesség (b) | 18 mm  |
| Szigetelés                         | Nem áll rendelkezésre | Tengely belső átmérője (d1)  | 4,5 mm |
| Tengely külső átmérője (d3)        | 7 mm                  | Tengelyhossz (a)             | 9 mm   |
| Vezeték-keresztmetszet             | 10 mm <sup>2</sup>    |                              |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

|            |
|------------|
| Kiadványok |
|------------|

**KWN-M10/-10 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... csősaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | ES EPG/HPG 60 WM 10        | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8469540000</a> | Krimpelő szerszám betét, WM krímp |
| GTIN (EAN)     | 4050118483819              |                                   |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                   |

## ... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ES EPG 45 HEX 10/70        | Verzió           |
| Rendelési szám | <a href="#">1500940000</a> | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309522              |                  |
| Qty.           | 1 Stück                    |                  |

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | ES APG 80 WM10             | Verzió                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1502440000</a> | 10mm <sup>2</sup> , WM krimp |
| GTIN (EAN)     | 4050118310542              |                              |
| Qty.           | 1 Stück                    |                              |

## Szerszámok



**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | APG 80                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118310627              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |
| Típus          | HPG 60                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118468427              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## ... préselhető kábelcsatlakozókhoz (DIN 46235 szerint)


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelcsatlakozókhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ES APG 80 HEX 10           | Verzió           |
| Rendelési szám | <a href="#">1502620000</a> | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118310818              |                  |
| Qty.           | 1 Stück                    |                  |

## Krimpelő szerszám csőcsatlakozókhoz (EN 13600) és préselhető (DIN 46235) kábelcsatlakozókhoz


**Sajtoló szerszámok csőcsatlakozókhoz és préselhető kábelcsatlakozókhoz forgatható préselő csillaggal.**

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelcsatlakozók részére
- WM-From sajtoló szerszámok csőcsatlakozók részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm<sup>2</sup>

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | PZ RK 10/120               | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1500450000</a> | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118309065              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

  

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | PZ RK 6/70                 | Verzió                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1500440000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118309058              |                                      |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                      |

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



### Krimpelö (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EPG 60                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8453810000</a> | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög |
| GTIN (EAN)     | 4050118468434              | sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális                        |
| Qty.           | 1 Stück                    | sajtolás  |
| Típus          | EPG 45                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1500830000</a> | Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas   |
| GTIN (EAN)     | 4050118309317              | sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## ... préselhető kábelsaruk



### Krimpelö (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ES EPG/HPG 60 HEX 10       | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8505160000</a> | Krimpelö szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118519556              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## KWN-M10/-10 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... csősarukhoz (EN 13600 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | ES EPG 45 WM 10/70         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1500870000</a> | WM krimp |
| GTIN (EAN)     | 4050118309256              |          |
| Qty.           | 1 Stück                    |          |