

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 6 mm ²
Art.nr.	1497190000
Typ	KRN-M8/-6
GTIN (EAN)	4050118306613
Förp.	100 Stück

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	5,9 g
-----------	-------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	24 mm	Flänsbredd (b)	15 mm
Hål	M8	Innerdiameter för fläns (d2)	8,4 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	3,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	6 mm ²	Skaftlängd (a)	9 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	6,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	HPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång,
GTIN (EAN)	4050118468427	Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	
Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 Stück	

Verktyg


Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2453810000	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm ² , 300mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning,
GTIN (EAN)	4050118468434	Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	
Typ	EPG 45	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för rörkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2469380000	Insats förslutningsverktyg, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Förp.	1 Stück	

Crimpverktyg för rör- (EN 13600) och klämkabelskor (DIN 46235)**Crimpverktyg för rör- och klämkabelskor med crimpstjärna på svängtapp.**

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för klämkabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm²

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ RK 6/70	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500440000	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309058	
Förp.	1 Stück	

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för kabelskor (enligt DIN 46235)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500930000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309508	
Förp.	1 Stück	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500850000	Tillbehör, 6mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309485	
Förp.	1 Stück	

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502600000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118310672	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Artikelbeteckning
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 Stück	

KRN-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för klämkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2505150000	Tillbehör, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519532	
Förp.	1 Stück	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502430000	6mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310801	
Förp.	1 Stück	