

## KRN-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">1497200000</a>
Typ	KRN-M10/-6
GTIN (EAN)	4050118306385
Förp.	100 Stück

## KRN-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	6,39 g
-----------	--------

## Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

## Anslutning

Anslutningslängd (l)	26 mm	Flänsbredd (b)	18 mm
Hål	M10	Innerdiameter för fläns (d2)	10,5 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	3,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	6 mm <sup>2</sup>	Skaftlängd (a)	9 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	6,5 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**KRN-M10/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

## KRN-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för rörkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2469380000</a>	Insats för slutningsverktyg, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Förp.	1 Stück	

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG 45 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500930000</a>	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309508	
Förp.	1 Stück	

**KRN-M10/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

### ... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



<b>Crimpverktyg med utbytesinsatser för  
kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor</b><br />  
> <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;extremt snabb hantering  
tack vare hydrauliskt stöd <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stort  
bearbetningsområde upp till 400 mm&sup2; <br />  
>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360° roterande crimphuvud med  
snabb mekanism <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;automatisk  
tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li  
style="list-style: none"><br /><u>Ytterligare funktioner  
för APG-serien:</u><br /><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elektronisk  
styrning och övervakning av crimpprocessen <br />  
>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spara alla crimpcyklar och felmeddelanden  
till internt minne <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Läsning av alla cyklar  
och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502430000</a>	6mm², WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310801	
Förp.	1 Stück	

## Verktyg



<b>Crimpverktyg med utbytesinsatser för  
kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor</b><br />  
> <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;extremt snabb hantering  
tack vare hydrauliskt stöd <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stort  
bearbetningsområde upp till 400 mm&sup2; <br />  
>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360° roterande crimphuvud med  
snabb mekanism <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;automatisk  
tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li  
style="list-style: none"><br /><u>Ytterligare funktioner  
för APG-serien:</u><br /><br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elektronisk  
styrning och övervakning av crimpprocessen <br />  
>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spara alla crimpcyklar och felmeddelanden  
till internt minne <br />&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Läsning av alla cyklar  
och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502390000</a>	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 Stück	
Typ	HPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2453820000</a>	6mm², 300mm², Sexkantig crimpång, WM-Crimp, Indent-crimpång,
GTIN (EAN)	4050118468427	Trapetspressning, Ovalcrimping
Förp.	1 Stück	

## KRN-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm<sup>2</sup>
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502600000</a>	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118310672	
Förp.	1 Stück	

## Crimpverktyg för rör- (EN 13600) och klämkabelskor (DIN 46235)

**Crimpverktyg för rör- och klämkabelskor med crimpstjärna på svängtapp.**

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för klämkabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm<sup>2</sup>

## Allmänna beställningsdata

Typ	PZ RK 6/70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500440000</a>	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309058	
Förp.	1 Stück	

## KRN-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimp cykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2453810000</a>	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sexkantig
GTIN (EAN)	4050118468434	crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning,
Förp.	1 Stück	Ovalcrimpning
Typ	EPG 45	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	

**... för klämkabelskor****Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimp cykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2505150000</a>	Tillbehör, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519532	
Förp.	1 Stück	

## KRN-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Crimping tools

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9014610000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm², Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 Stück	

## ... för rörkabelskor (enligt EN 13600)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1500850000</a>	Tillbehör, 6mm², WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309485	
Förp.	1 Stück	