

KRN-M14/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 240 mm ²
Art.nr.	1497270000
Typ	KRN-M14/-240
GTIN (EAN)	4050118306842
Förp.	25 Stück

KRN-M14/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	133,636 g
-----------	-----------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	69 mm	Flänsbredd (b)	38 mm
Hål	M 14	Innerdiameter för fläns (d2)	15 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	21 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	240 mm ²	Skaftlängd (a)	35 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	26 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KRN-M14/-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

KRN-M14/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2453810000	Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm ² , 300mm ² , Sexkantig
GTIN (EAN)	4050118468434	crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning,
Förp.	1 Stück	Ovalcrimpning

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 WM 240	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502580000	240mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310689	
Förp.	1 Stück	

KRN-M14/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för
kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

>
• extremt snabb hantering
tack vare hydrauliskt stöd
• stort
bearbetningsområde upp till 400 mm²

>• 360° roterande crimphuvud med
snabb mekanism
• automatisk
tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li
style="list-style: none">
<u>Ytterligare funktioner
för APG-serien:</u>

• elektronisk
styrning och övervakning av crimpprocessen

>• Spara alla crimpcyklar och felmeddelanden
till internt minne
• Läsning av alla cyklar
och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 HEX 240	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502740000	Sexkantig crimpång
GTIN (EAN)	4050118310481	
Förp.	1 Stück	

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för
kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

>
• extremt snabb hantering
tack vare hydrauliskt stöd
• stort
bearbetningsområde upp till 400 mm²

>• 360° roterande crimphuvud med
snabb mekanism
• automatisk
tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare <li
style="list-style: none">
<u>Ytterligare funktioner
för APG-serien:</u>

• elektronisk
styrning och övervakning av crimpprocessen

>• Spara alla crimpcyklar och felmeddelanden
till internt minne
• Läsning av alla cyklar
och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	1502390000	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Förp.	1 Stück	
Typ	HPG 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2453820000	6mm², 300mm², Sexkantig crimpång, WM-Crimp, Indent-crimpång,
GTIN (EAN)	4050118468427	Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	

KRN-M14/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för rörkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Artikelbeteckning
Art.nr.	2469640000	Insats förslutningsverktyg, WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
Förp.	1 Stück	

... för klämkabelskor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Artikelbeteckning
Art.nr.	2505260000	Insats förslutningsverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118519648	
Förp.	1 Stück	