

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
Rendelési szám	1497910000
Típus	KP-M10/-10
GTIN (EAN)	4050118307276
Qty.	100 Stück

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	3,981 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	DIN series 46235, standard
----------	-------------------------------

Csatlakozások

Azonosító szám, Cu	6 K	Csatlakozás hossz (l)	29 mm
Furat	M10	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	10,5 mm
Peremes aljzat szélesség (b)	15 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	4,4 mm	Tengely külső átmérője (d3)	6 mm
Tengelyhossz (a)	10 mm	Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ETIM 9.0	EC001050
ECLASS 9.0	27-40-02-03	ECLASS 9,1	27-40-02-03
ECLASS 10.0	27-40-02-03	ECLASS 11.0	27-40-02-03
ECLASS 12.0	27-40-02-03	ECLASS 13.0	27-40-02-03

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

KP-M10/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... csősaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10	Verzió
Rendelési szám	8469540000	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qty.	1 Stück	

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 45 HEX 10/70	Verzió
Rendelési szám	1500940000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309522	
Qty.	1 Stück	

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 WM10	Verzió
Rendelési szám	1502440000	10mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310542	
Qty.	1 Stück	

Szerszámok**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	1453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 Stück	

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

... préselhető kábelcsatlakozókhoz (DIN 46235 szerint)


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelcsatlakozókhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 HEX 10	Verzió
Rendelési szám	1502620000	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310818	
Qty.	1 Stück	

Krimpelő szerszám csőcsatlakozókhoz (EN 13600) és préselhető (DIN 46235) kábelcsatlakozókhoz


Sajtoló szerszámok csőcsatlakozókhoz és préselhető kábelcsatlakozókhoz forgatható préselő csillaggal.

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelcsatlakozók részére
- WM-From sajtoló szerszámok csőcsatlakozók részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm²

Általános rendelési adatok

Típus	PZ PK 6/70	Verzió
Rendelési szám	1500470000	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309263	
Qty.	1 Stück	

Típus	PZ PK 10/120	Verzió
Rendelési szám	1500480000	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309089	
Qty.	1 Stück	

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás
Típus	EPG 45	Verzió
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

... préselhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Verzió
Rendelési szám	8505160000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qty.	1 Stück	

KP-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	CTN 25 D5	Verzió
Rendelési szám	6006230000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm², 25mm²,
GTIN (EAN)	4008190198459	Hatszög sajtolás
Qty.	1 Stück	

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 45 WM 10/70	Verzió
Rendelési szám	1500870000	WM krimp
GTIN (EAN)	4050118309256	
Qty.	1 Stück	