

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | kábelsaru, záróelem, 50 mm ² |
| Rendelési szám | 1498510000 |
| Típus | KP-M6/-50 |
| GTIN (EAN) | 4050118308006 |
| Qty. | 100 Stück |

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 46,77 g |
|-------------|---------|

Műszaki adatok

| | |
|----------|-------------------------------|
| Változat | DIN series 46235, standard |
|----------|-------------------------------|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| Azonosító szám, Cu | 14 K | Csatlakozás hossz (l) | 52 mm |
| Furat | M 6 | Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 6,4 mm |
| Peremes aljzat szélesség (b) | 20 mm | Szigetelés | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1) | 9,8 mm | Tengely külső átmérője (d3) | 14,5 mm |
| Tengelyhossz (a) | 28 mm | Vezeték-keresztmetszet | 50 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001050 | ETIM 7.0 | EC001050 |
| ETIM 8.0 | EC001050 | ETIM 9.0 | EC001050 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

KP-M6/-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HPG 60 | Verzió |
| Rendelési szám | 8453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | APG 80 | Verzió |
| Rendelési szám | 1502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Qty. | 1 Stück | |

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | ES APG 80 WM 50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1502500000 | 50mm ² , WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118310658 | |
| Qty. | 1 Stück | |

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | ES EPG 45 WM 25/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500880000 | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Qty. | 1 Stück | |

... csősaruk


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus | ES EPG/HPG 60 WM 50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1469580000 | Krimpelő szerszám betét, WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118483864 | |
| Qty. | 1 Stück | |

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelcsatlakozókhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelcsatlakozókhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ES EPG 45 HEX 25/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500970000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Krimpelő szerszám csőcsatlakozókhoz (EN 13600) és préselhető (DIN 46235) kábelcsatlakozókhoz**Sajtoló szerszámok csőcsatlakozókhoz és préselhető kábelcsatlakozókhoz forgatható préselő csillaggal.**

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelcsatlakozók részére
- WM-From sajtoló szerszámok csőcsatlakozók részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm²

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PZ PK 10/120 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500480000 | 10mm ² , 120mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309089 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus | PZ PK 6/70 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500470000 | 6mm ² , 70mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309263 | |
| Qty. | 1 Stück | |

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelcsatlakozókhoz (DIN 46235 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelcsatlakozókhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ES APG 80 HEX 50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1502670000 | Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118310559 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelcsatlakozókhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EPG 45 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500830000 | Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | EPG 60 | Verzió |
| Rendelési szám | 1453810000 | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális |
| Qty. | 1 Stück | sajtolás |

KP-M6/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 50 | Verzió |
| Rendelési szám | 8505200000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519600 | |
| Qty. | 1 Stück | |