

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimp-tång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Art.nr.	1500830000
Typ	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Förp.	1 Stück

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14,37 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Nettovikt	500 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg
Laddningstid	0,5 h
Presskraft	nominell 45 kN

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	150 mm ²	Crimp-område, min	6 mm ²
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimp- tång, Trapetspressning, Ovalcrimpning	Drivning	Elektrohydraulisk
Hub	16 mm	Ändhysarea, max.	150 mm ²
Ändhysarea, min.	6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501290000	6mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309614	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 DIN 10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501320000	10mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309577	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 DIN 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501340000	25mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309560	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 DIN 35	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501350000	35mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309645	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 DIN 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501370000	50mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309706	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 DIN 70	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501380000	70mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309744	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 DIN 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501330000	16mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309751	
Förp.	1 Stück	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för ändhylsor

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 AEH 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501070000	25mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309164	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 AEH 35	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501170000	35mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309386	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 AEH 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501180000	50mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309539	
Förp.	1 Stück	

Tillbehör

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	LADEGERAET EPG
Art.nr.	1509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Förp.	1 Stück

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	AKKU APG/EPG 5AH
Art.nr.	2860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Förp.	1 Stück
Typ	AKKU APG/EPG 2AH
Art.nr.	2858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Förp.	1 Stück

... för kabelskor (enligt DIN 46235)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 95	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500980000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309348	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500930000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309508	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 HEX 150	Artikelbeteckning
Art.nr.	1994540000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118379778	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 HEX 25/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500970000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309195	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 HEX 16/35	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500950000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309492	
Förp.	1 Stück	
Typ	ES EPG 45 HEX 10/70	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500940000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309522	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:01:19 CEST

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG 45 HEX 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500990000	Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309140	
Förp.	1 Stuck	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 95	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500890000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309218	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ES EPG 45 WM 150	Artikelbeteckning
Art.nr.	1994550000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118379785	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ES EPG 45 WM 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500850000	Tillbehör, 6mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309485	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ES EPG 45 WM 10/70	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500870000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309256	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ES EPG 45 WM 120	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500900000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309287	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ES EPG 45 WM 25/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500880000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309171	
Förp.	1 Stuck	
Typ	ES EPG 45 WM 16/35	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500920000	WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309478	
Förp.	1 Stuck	