

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	WM krimp
Rendelési szám	1500890000
Típus	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Qty.	1 Stück

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	136 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	95		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	95 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	3/0
---------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-95	Verzió
Rendelési szám	1492950000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
Qty.	50 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M12/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497720000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M8/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497690000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497730000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M10/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1497710000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M14/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1494670000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496100000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496110000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496080000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-95 90	Verzió
Rendelési szám	1496090000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Verzió
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494900000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494910000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M6/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494430000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M8/-95 S	Verzió
Rendelési szám	1494890000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Qty.	25 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-95	Verzió
Rendelési szám	1495820000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-95	Verzió
Rendelési szám	1495780000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-95	Verzió
Rendelési szám	1495640000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-95	Verzió
Rendelési szám	1495630000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-95	Verzió
Rendelési szám	1495610000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-95	Verzió
Rendelési szám	1495620000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-95	Verzió
Rendelési szám	1495600000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-95	Verzió
Rendelési szám	1498210000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M16/-95	Verzió
Rendelési szám	1498220000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M10/-95	Verzió
Rendelési szám	1498190000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-95	Verzió
Rendelési szám	1498520000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M8/-95	Verzió
Rendelési szám	1498180000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M20/-95	Verzió
Rendelési szám	1498230000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Qty.	50 Stück	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-95	Verzió
Rendelési szám	1498680000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307917	
Qty.	50 Stück	

95 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M12/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496370000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496350000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496340000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-95 45	Verzió
Rendelési szám	1496380000	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Qty.	25 Stück	