

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Verzió	WM krimp
Rendelési szám	1500900000
Típus	ES EPG 45 WM 120
GTIN (EAN)	4050118309287
Qty.	1 Stück

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	135 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	120 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0
----------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494450000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494470000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496390000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M16/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496400000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	1495670000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	1495790000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	1495650000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	1495680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-120	Verzió
Rendelési szám	1495800000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	1495690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	1498240000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	1498270000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	1498480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	1498280000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-120	Verzió
Rendelési szám	1498490000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	1498250000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qty.	50 Stück	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

120 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M12/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1497760000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/120 90	Verzió
Rendelési szám	1497770000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M20/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1497780000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M10/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1497750000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Verzió
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

120 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-120	Verzió
Rendelési szám	1498690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-120	Verzió
Rendelési szám	1492960000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qty.	50 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494920000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M6/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M12/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494930000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M8/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 Stück	