

ES EPG 45 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | 35mm ² , Trapéz alakú krimpelés |
| Rendelési szám | 1501170000 |
| Típus | ES EPG 45 AEH 35 |
| GTIN (EAN) | 4050118309386 |
| Qty. | 1 Stück |

ES EPG 45 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 180 g |
|-------------|-------|

Krimpelhető betétek

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----|
| Krimpelési szélesség | 19 mm | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 35 |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----|

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Krimpelési típus/profil | Trapéz alakú krimpelés |
| Kábelcső keresztmetszet | névleges 35 mm ² |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Krimpelési tartomány, max. | 35 mm ² | Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG | 2 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |