

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	6mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502430000
Típus	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Qty.	1 Stück

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	335,8 g
-------------	---------

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	7
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	6		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp	
Kábelcső keresztmetszet	névleges	6 mm ²

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10
----------------------------	-------------------	----------------------------------	----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M6/-6 90	Verzió
Rendelési szám	1496130000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-6 90	Verzió
Rendelési szám	1496140000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-6 90	Verzió
Rendelési szám	1496120000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-6 90	Verzió
Rendelési szám	1496150000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-6 90	Verzió
Rendelési szám	1496170000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M4/-6 90	Verzió
Rendelési szám	1497220000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M6/-6	Verzió
Rendelési szám	1497850000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-6	Verzió
Rendelési szám	1497860000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M5/-6	Verzió
Rendelési szám	1497840000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qty.	100 Stück	

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-6	Verzió
Rendelési szám	1494720000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-6	Verzió
Rendelési szám	1497170000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-6	Verzió
Rendelési szám	1497210000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-6	Verzió
Rendelési szám	1497180000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-6	Verzió
Rendelési szám	1497190000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M4/-6	Verzió
Rendelési szám	1497150000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-6	Verzió
Rendelési szám	1497200000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-6	Verzió
Rendelési szám	1498610000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qty.	100 Stück	

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	