

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	50mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502500000
Típus	ES APG 80 WM 50
GTIN (EAN)	4050118310658
Qty.	1 Stück

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	346,3 g
-------------	---------

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	12
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	50		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 50 mm ²

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	50 mm ²	Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	1
----------------------------	--------------------	---------------------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-50	Verzió
Rendelési szám	1496600000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-50	Verzió
Rendelési szám	1496610000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M14/-50	Verzió
Rendelési szám	1495750000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M20/-50	Verzió
Rendelési szám	1495840000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-50	Verzió
Rendelési szám	1496590000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-50	Verzió
Rendelési szám	1496620000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M16/-50	Verzió
Rendelési szám	1496630000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qty.	100 Stück	

50 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M6/-50	Verzió
Rendelési szám	1493510000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M10/-50	Verzió
Rendelési szám	1493160000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M20/-50	Verzió
Rendelési szám	1493530000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M12/-50	Verzió
Rendelési szám	1493170000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M8/-50	Verzió
Rendelési szám	1493150000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 30. 9:06:48 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M16/-50	Verzió
Rendelési szám	1493180000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qty.	50 Stück	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-50	Verzió
Rendelési szám	1498090000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-50	Verzió
Rendelési szám	1498070000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M16/-50	Verzió
Rendelési szám	1498110000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M20/-50	Verzió
Rendelési szám	1498120000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M6/-50	Verzió
Rendelési szám	1498510000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M10/-50	Verzió
Rendelési szám	1498080000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M14/-50	Verzió
Rendelési szám	1498570000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1497610000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M8/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1497590000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M12/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1497620000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M16/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1497630000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qty.	100 Stück	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-50 S	Verzió
Rendelési szám	1494830000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-50 S	Verzió	
Rendelési szám	1494840000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304619		
Qty.	25 Stück		
Típus	KRN-M6/-50 S	Verzió	
Rendelési szám	1494820000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304114		
Qty.	25 Stück		

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-50	Verzió	
Rendelési szám	1494750000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304381		
Qty.	50 Stück		

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


Típus	VPN/-50	Verzió	
Rendelési szám	1498660000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307948		
Qty.	50 Stück		

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

50 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/50	Verzió
Rendelési szám	1493070000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
Qty.	100 Stück	

50 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1495970000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qty.	100 Stück	

Típus	KWN-M14/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1494650000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qty.	100 Stück	

Típus	KWN-M10/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1495980000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qty.	100 Stück	

Típus	KWN-M6/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1495950000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M12/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1495990000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M16/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1496000000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M20/-50 90	Verzió
Rendelési szám	1494710000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qty.	100 Stück	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-50	Verzió
Rendelési szám	1492820000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qty.	50 Stück	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-50 45	Verzió
Rendelési szám	1496280000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-50 45	Verzió
Rendelési szám	1496290000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qty.	50 Stück	
Típus	KWN-M12/-50 45	Verzió
Rendelési szám	1496300000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qty.	50 Stück	
Típus	KWN-M6/-50 45	Verzió
Rendelési szám	1496270000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qty.	50 Stück	

50 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-50	Verzió
Rendelési szám	1492930000	kábelsaru, záróelem, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qty.	100 Stück	