

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	70mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502520000
Típus	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
Qty.	1 Stück

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	342,3 g
-------------	---------

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	12
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	70		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszete	névleges 70 mm ²

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	70 mm ²	Vezeték-késkeresztmetszet, max. AWG	2/0
----------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M20/-70	Verzió
Rendelési szám	1493250000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M12/-70	Verzió
Rendelési szám	1493230000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M6/-70	Verzió
Rendelési szám	1493190000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M16/-70	Verzió
Rendelési szám	1493240000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M8/-70	Verzió
Rendelési szám	1493210000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M10/-70	Verzió
Rendelési szám	1493220000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494880000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494870000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M6/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494850000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-70 S	Verzió
Rendelési szám	1494860000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qty.	25 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M14/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1494660000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M6/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496010000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496050000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496040000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496070000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496030000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1496020000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qty.	25 Stück	

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-70	Verzió
Rendelési szám	1494760000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
Qty.	50 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


Típus	KWN-M10/-70 45	Verzió
Rendelési szám	1496320000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-70 45	Verzió
Rendelési szám	1496330000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-70 45	Verzió
Rendelési szám	1496310000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-70	Verzió
Rendelési szám	1492830000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Qty.	50 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok


Típus	VPLN/-70	Verzió
Rendelési szám	1492940000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-70	Verzió
Rendelési szám	1498140000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M16/-70	Verzió
Rendelési szám	1498160000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M8/-70	Verzió
Rendelési szám	1498130000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M12/-70	Verzió
Rendelési szám	1498150000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M20/-70	Verzió
Rendelési szám	1498170000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-70	Verzió
Rendelési szám	1498560000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-70	Verzió
Rendelési szám	1498670000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qty.	50 Stück	

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/70	Verzió
Rendelési szám	1493080000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-70	Verzió
Rendelési szám	1496640000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-70	Verzió
Rendelési szám	1495770000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-70	Verzió
Rendelési szám	1495590000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-70	Verzió
Rendelési szám	1496650000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-70	Verzió
Rendelési szám	1495580000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-70	Verzió
Rendelési szám	1496670000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-70	Verzió
Rendelési szám	1495570000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497650000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M8/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497640000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497680000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M12/-70 90	Verzió
Rendelési szám	1497660000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qty.	25 Stück	