

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	150mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502550000
Típus	ES APG 80 WM 150
GTIN (EAN)	4050118310825
Qty.	1 Stück

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	304,5 g
-------------	---------

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 150 mm ²

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0
----------------------------	---------------------	----------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M16/-150	Verzió
Rendelési szám	1495730000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-150	Verzió
Rendelési szám	1495740000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-150	Verzió
Rendelési szám	1495710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-150	Verzió
Rendelési szám	1495700000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-150	Verzió
Rendelési szám	1495720000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-150	Verzió
Rendelési szám	1495810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-150	Verzió
Rendelési szám	1498320000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M20/-150	Verzió
Rendelési szám	1498340000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M8/-150	Verzió
Rendelési szám	1498290000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 12:13:50 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M16/-150	Verzió	
Rendelési szám	1498330000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307641		
Qty.	25 Stück		
Típus	KP-M14/-150	Verzió	
Rendelési szám	1498580000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118308112		
Qty.	25 Stück		

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M16/-150 90	Verzió	
Rendelési szám	1497830000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307160		
Qty.	25 Stück		
Típus	KWPN-M8/-150 90	Verzió	
Rendelési szám	1497790000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307085		
Qty.	25 Stück		
Típus	KWPN-M12/-150 90	Verzió	
Rendelési szám	1497820000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307306		
Qty.	25 Stück		
Típus	KWPN-M10/-150 90	Verzió	
Rendelési szám	1497810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307221		
Qty.	25 Stück		
Típus	KWPN-M20/150 90	Verzió	
Rendelési szám	1496680000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306088		
Qty.	25 Stück		

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M10/-150	Verzió
Rendelési szám	1493370000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M20/-150	Verzió
Rendelési szám	1493410000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M16/-150	Verzió
Rendelési szám	1493390000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M12/-150	Verzió
Rendelési szám	1493380000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Qty.	25 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-150	Verzió
Rendelési szám	1498710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-150	Verzió
Rendelési szám	1497380000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qty.	25 Stück	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-150	Verzió
Rendelési szám	1498310000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-150 S	Verzió
Rendelési szám	1494970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M10/-150 S	Verzió
Rendelési szám	1494950000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M6/-150 S	Verzió
Rendelési szám	1494440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M8/-150 S	Verzió
Rendelési szám	1494940000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-150	Verzió
Rendelési szám	1492970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-150 45	Verzió
Rendelési szám	1496430000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-150 45	Verzió
Rendelési szám	1496440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-150 45	Verzió
Rendelési szám	1496450000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-150 45	Verzió
Rendelési szám	1496470000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-150 45	Verzió
Rendelési szám	1496480000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/150	Verzió
Rendelési szám	1493120000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qty.	50 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/150 90	Verzió
Rendelési szám	1494500000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-150 90	Verzió
Rendelési szám	1494530000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-150 90	Verzió
Rendelési szám	1494510000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-150 90	Verzió
Rendelési szám	1494490000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	KWN-M16/-150 90	Verzió
Rendelési szám	1494520000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 Stück	