

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	240mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1502580000
Típus	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
Qty.	1 Stück

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	302,8 g
-------------	---------

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	7
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	240		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszete	névleges 240 mm ²

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	240 mm ²	Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	450
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

240 mm²
Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	1498420000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	1498390000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Qty.	20 Stück	
Típus	KP-M20/-240	Verzió
Rendelési szám	1498430000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Qty.	20 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M14/-240	Verzió	
Rendelési szám	1498530000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307689		
Qty.	20 Stück		
Típus	KP-M12/-240	Verzió	
Rendelési szám	1498410000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307672		
Qty.	20 Stück		

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M14/-240	Verzió	
Rendelési szám	1497270000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306842		
Qty.	25 Stück		
Típus	KRN-M10/-240	Verzió	
Rendelési szám	1495490000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305050		
Qty.	25 Stück		
Típus	KRN-M8/-240	Verzió	
Rendelési szám	1495480000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304756		
Qty.	25 Stück		
Típus	KRN-M16/-240	Verzió	
Rendelési szám	1495510000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304770		
Qty.	25 Stück		
Típus	KRN-M20/-240	Verzió	
Rendelési szám	1495520000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305104		
Qty.	25 Stück		
Típus	KRN-M12/-240	Verzió	
Rendelési szám	1495500000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305142		
Qty.	25 Stück		

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M16/-240 S	Verzió
Rendelési szám	1494370000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M10/-240 S	Verzió
Rendelési szám	1494340000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M12/-240 S	Verzió
Rendelési szám	1494350000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Qty.	5 Stück	

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-240	Verzió
Rendelési szám	1497400000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494590000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494620000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494630000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1494610000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Qty.	25 Stück	

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-240	Verzió
Rendelési szám	1498730000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044	
Qty.	10 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M16/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1496740000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWPN-M12/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1496730000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWPN-M20/-240 90	Verzió
Rendelési szám	1496750000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
Qty.	20 Stück	

240 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-240 45	Verzió
Rendelési szám	1495410000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Qty.	15 Stück	
Típus	KWN-M20/-240 45	Verzió
Rendelési szám	1495420000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Qty.	15 Stück	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M12/-240 45	Verzió
Rendelési szám	1495400000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Qty.	15 Stück	

240 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M12/-240	Verzió
Rendelési szám	1493470000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
Qty.	25 Stück	

Típus	KQN-M10/-240	Verzió
Rendelési szám	1493460000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
Qty.	25 Stück	

Típus	KQN-M16/-240	Verzió
Rendelési szám	1493480000	kábelsaru, záróelem, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
Qty.	25 Stück	