

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Verzió	300mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">1502590000</a>
Típus	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Qty.	1 Stück

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	277 g
-------------	-------

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	7
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	300		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 300 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	300 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	600
----------------------------	---------------------	----------------------------------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

300 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M14/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498550000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924	
Qty.	10 Stück	
Típus	KP-M10/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498440000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
Qty.	10 Stück	
Típus	KP-M12/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498450000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
Qty.	10 Stück	
Típus	KP-M20/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498470000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
Qty.	10 Stück	
Típus	KP-M16/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498460000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
Qty.	10 Stück	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

300 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498740000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup> , 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308037	
Qty.	10 Stück	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

300 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-300 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497310000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306941	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M20/-300 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497320000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306934	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M12/-300 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497300000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306781	
Qty.	20 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495540000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305098	
Qty.	20 Stück	
Típus	KRN-M20/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497240000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306774	
Qty.	20 Stück	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M10/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495530000</a>	kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305210	
Qty.	20 Stück	
Típus	KRN-M16/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495550000</a>	kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304978	
Qty.	20 Stück	
Típus	KRN-M14/-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497280000</a>	kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306903	
Qty.	20 Stück	

300 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-300 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494390000</a>	kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303940	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M16/-300 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494400000</a>	kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303889	
Qty.	5 Stück	
Típus	KRN-M10/300 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494380000</a>	kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303926	
Qty.	5 Stück	

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

300 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M16/-300 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496780000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306354	
Qty.	10 Stück	
Típus	KWPN-M12/-300 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496770000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306415	
Qty.	10 Stück	
Típus	KWPN-M20/-300 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496790000</a>	kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306545	
Qty.	10 Stück	