

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">1502620000</a>
Típus	ES APG 80 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118310818
Qty.	1 Stück

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	337,2 g
-------------	---------

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	6	Krimpelési szélesség	7 mm
Krimpelési szélesség mm-ben	7	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	10

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelcső keresztmetszet	névleges 10 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	8
---------------------------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497050000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497020000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497070000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497040000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qty.	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497130000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qty.	50 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492890000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qty.	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496910000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496920000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496930000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M4/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496900000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496950000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496940000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qty.	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497880000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497870000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497890000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497910000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qty.	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497420000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qty.	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWPN-M8/-10 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497430000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qty.	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qty.	100 Stück	

## Szerszámok



**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492780000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qty.	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494020000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494030000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494040000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M4/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494010000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qty.	100 Stück	



## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KQN-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494050000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M12/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494060000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qty.	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492680000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQNG-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492690000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qty.	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M5/-10 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496810000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qty.	100 Stück	

## ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M6/-10 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496820000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-10 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496830000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-10 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496840000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qty.	100 Stück	

10 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498620000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qty.	100 Stück	