

ES APG 80 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabels-
kor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm²
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare

Ytterligare funktioner för APG-serien:

- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	70mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	1502890000
Typ	ES APG 80 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118310719
Förp.	1 Stück

ES APG 80 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	349,4 g
-----------	---------

Crimpingsatser

Crimpbredd	16 mm	Crimpbredd i mm	16
Koppar crimparea	70		

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	70 mm²	Ledararea max. AWG	2/0
--------------------	--------	--------------------	-----

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång		
Kabelskoarea	nominell	70 mm²	

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	