

CC-M 27/70 2X3 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt.

A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Verzió	MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 70 mm, ezüst
Rendelési szám	1505170000
Típus	CC-M 27/70 2X3 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118313383
Qty.	1 Stück

CC-M 27/70 2X3 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Nettó tömeg	2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	
Címkemező mérete	68.3 x 25.3 mm	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Készülékjelölők	
Nyomtatott karakterek	A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)	
Szélesség	70 mm	
Szín	ezüst	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	

Készülékjelölők

Furatátmérő	3 mm
-------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CC-M 27/70 2X3 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

