

FAD BLK1 SL24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A migrációhoz a front adapterek a régi PLC-re csatlakoznak, és egy új konfekcionált kábel segítségével az újra. Egyes adapterek a redundancia okán 2 csatlakozót tartalmaznak.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1505520000
Típus	FAD BLK1 SL24
GTIN (EAN)	4050118319538
Qty.	1 Stück

FAD BLK1 SL24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	37 mm	Mélység (coll)	1,457 inch
Magasság	24 mm	Magasság (coll)	0,945 inch
Szélesség	209 mm	Szélesség (coll)	8,228 inch
Nettó tömeg	404,33 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	230 V AC / 320 V DC
------------------	---------------------

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	230 V AC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2,1 kV	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1,2 kV

Besorolások

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9,1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

FAD BLK1 SL24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

