

**FAD BLK1 SL24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

Frontadaptrarna för migrering är anslutna till den gamla PLC:n, och med hjälp av en ny förkonfektionerad kabel, till den nya. Vissa adaptrar har 2 kontaktdon för redundans.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1505520000</a> |
| Typ        | FAD BLK1 SL24              |
| GTIN (EAN) | 4050118319538              |
| Förp.      | 1 Stück                    |

## FAD BLK1 SL24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Djup      | 37 mm    | Byggdjup (tum)  | 1,457 inch |
| Höjd      | 24 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,945 inch |
| Bredd     | 209 mm   | Byggbredd (tum) | 8,228 inch |
| Nettovikt | 404,33 g |                 |            |

## Temperaturer

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -40...60 °C | Drifttemperatur | -25...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

## Anslutningsdata

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Anslutning (fält sida) | SL 5,08 mm |
|------------------------|------------|

## Märkdata

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Driftsspänning | 230 V AC / 320 V DC |
|----------------|---------------------|

## Isolationskoordinater (EN50178)

|                         |              |                                |          |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Motsvarande             | DIN EN 50178 | Märkspänning                   | 230 V AC |
| Överspänningskategori   | II           | Nedsmuttningsgrad              | 2        |
| Impulsspänningskontroll | 2,1 kV       | Isolationskontroll spänning AC | 1,2 kV   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

**FAD BLK1 SL24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

