

## HDC MHE 6P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Jel modul
Rendelési szám	<a href="#">1505650000</a>
Típus	HDC MHE 6P MC
GTIN (EAN)	4050118314113
Qty.	1 Stück

## HDC MHE 6P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	44,3 mm	Magasság (coll)	1,744 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	11,475 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

## Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	7,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	830 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	Pólusszám	6
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 <sup>12</sup> Ω	Típus	Dugó
Túlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 7:51:13 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC MHE 6P MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok



[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC MHE 6P MC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## Rajzok




**HDC-MHE 6P-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H05V-K0,5:**




**HDC-MHE 6P-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 6P-modules in the IP65-housing,  
Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 6P-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K4,0:**



## HDC MHE 6P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető érintkezők, HE



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HE-SM2.5AU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1651450000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400125	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1200600000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190171308	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1651430000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400101	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1200900000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190115906	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.5AU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1651420000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400095	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.65AU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">116540000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4032248897261	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4.65, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM2.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1200800000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190131913	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1200500000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190159627	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM1.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1200700000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190074920	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.0AU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1651460000</a>	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400132	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 7:51:13 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC MHE 6P MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	HDC-C-HE-SM1.5AU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1651440000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400118	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvezet
Qty.	100 Stück	