

HSS 0.8-2.4 EL Y30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 0.8 - 2.4 mm, gul
Art.nr.	1505760000
Typ	HSS 0.8-2.4 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118314144
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

HSS 0.8-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Bredd	4,2 mm	Byggbredd (tum)	0,165 inch
Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Nettovikt	159 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...135 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Bredd	4,2 mm	Färgkod	gul
Halogener	Ja	Längd	30 000 mm
Material	Polyolefin	Rekommenderade tillverkare	Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad
Skrivna tecken	utan	Temperaturområde för användning	-55...135 °C
Temperaturområde för användning max.	135 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Krympmån	3:1
Ledararea	0,25 - 0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	0,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,25 mm ²	Ledarytterdiameter	0,8 - 2,4 mm
Ledarytterdiameter, max.	2,4 mm	Ledarytterdiameter, min.	0,8 mm
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Textfältsbredd	0 mm
Textfältshöjd	4 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Yttre rullhållare 1302920000 behövs
--------------------	-------------------------------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E366310

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Skapandedatum den 20 maj 2024 05:30:12 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HSS 0.8-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HSS 0.8-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 30
Art.nr.	1357430000
GTIN (EAN)	4050118160253
Förp.	1 Stück

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

Typ	THM MMP EXT.RH
Art.nr.	1302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Förp.	1 Stück

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	1426210000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 Stück	