

HSS 0.8-2.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 0.8 - 2.4 mm, fehér
Rendelési szám	1505840000
Típus	HSS 0.8-2.4 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118314366
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

HSS 0.8-2.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Nettó tömeg	160 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Halogén	Igen
Hossz	30 000 mm	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
Nyomtatott karakterek	nélkül	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	4,2 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.25 - 0.5 mm ²	Halogén	Igen
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Szövegmező magassága	4 mm
Szövegmező szélessége	0 mm	Vezeték külső átm.	0.8 - 2.4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	2,4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	0,8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²
Zsugorodás mértéke	3:1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E366310

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

A létrehozás dátuma 2024. május 4. 6:34:02 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HSS 0.8-2.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HSS 0.8-2.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP EXT.RH

Rendelési szám [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus RIBBON HSS HF EL 40/300 ...

Verzió

Rendelési szám [1426210000](#)

Festékszalag

GTIN (EAN) 4050118228823

Qty. 1 Stück