

## HSS 4.2-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verzió                | Vezeték és kábeljelölők, 4.2 - 12.7 mm, fehér         |
| Rendelési szám        | <a href="#">1505890000</a>                            |
| Típus                 | HSS 4.2-12.7 EL W30M                                  |
| GTIN (EAN)            | 4050118314359   |
| Qty.                  | 1 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## HSS 4.2-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |           |                  |              |
|-------------|-----------|------------------|--------------|
| Mélység     | 0,77 mm   | Mélység (coll)   | 0,03 inch    |
| Szélesség   | 20,9 mm   | Szélesség (coll) | 0,823 inch   |
| Hossz       | 30 000 mm | Hossz, inch      | 1 181,1 inch |
| Nettó tömeg | 260 g     |                  |              |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |              |                                    |   |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| Anyag                              | Poliiolefin  | Halogén                            | Igen  |
| Hossz                              | 30 000 mm    | Javasolt iparágak                  | Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek              | nélkül       | Nyomtatás típusa                   | üres  |
| Szélesség                          | 20,9 mm      | Szín                               | fehér   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...135 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C       |                                    |   |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                        |                              |                   |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 6 - 35 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Igen              |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                  | Szővegmező magassága         | 20,7 mm           |
| Szővegmező szélessége                   | 0 mm                   | Vezeték külső átm.           | 4.2 - 12.7 mm     |
| Vezeték külső átmérő, max.              | 12,7 mm                | Vezeték külső átmérő, min.   | 4,2 mm            |
| Vezeték-keresztmetszet, max.            | 35 mm <sup>2</sup>     | Vezeték-keresztmetszet, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Zsugorodás mértéke                      | 3:1                    |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Fontos megjegyzés

|                  |   |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |
|------------------|---|

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E366310     |

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

A létrehozás dátuma 2024. május 4. 3:16:50 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HSS 4.2-12.7 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HSS 4.2-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.


## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | THM MMP ROLLER 115         |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | THM MMP ROLLER 30          |
| Rendelési szám | <a href="#">1357430000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118160253              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | THM MMP EXT.RH             |
| Rendelési szám | <a href="#">1302920000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118102307              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                             |              |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Verzió       |
| Rendelési szám | <a href="#">1426210000</a>  | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118228823               |              |
| Qty.           | 1 Stück                     |              |