

HDC HP550 KIT 3M185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



A RockStar® HighPower rendszer, teljesen újonnan kifejlesztett és koordinált

három- és négytűs változatú komponenseivel egy új termékmegoldást képvisel a dugaszolható – megszakítások nélküli – energiaátvitelhez.

A RockStar® HighPower rendszernek moduláris kialakítása van, és az ügyfél számára termékmegoldások sokaságát kínálja mindenféle alkalmazási helyszínre és követelményhez.

A The RockStar® HighPower végfali csatlakozó ütésálló, víz- és porálló és a konstrukciója megfelel a DIN EN 61373 CAT 1b (forgóváz) szabvány követelményeinek.

A teljes struktúra adaptálásra került a vagon-vagon csatlakoztatás szűk területén - kicsi, kis-és nagy teljesítményű

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-készletek, 1500 V, 550 A, Pólusszám: 3, Krimpelhető csatlakozás
Rendelési szám	1506850000
Típus	HDC HP550 KIT 3M185
GTIN (EAN)	4050118315370
Qty.	1 Stück

HDC HP550 KIT 3M185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	2 408,33 g
-------------	------------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház anyaga	Alumínium présöntvény	Sorozat	HighPower
Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Tömítés anyaga	EPDM
Vezeték-keresztmetszet, max.	185 mm²	Érintkező anyaga	Rézötvözet

Besorolások

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06
ECLASS 12.0	27-44-03-06	ECLASS 13.0	27-44-03-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	1487750000_01_04_14_BPZ_HDC_HP_STGH_ICX_web.pdf 59257_HDC_HP550_KIT_3M185_00_BLATT.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN

HDC HP550 KIT 3M185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok



A HighPower végfali csatlakozókhoz a tartozékok speciálisan a vagon-vagon csatlakozási igényekre való tekintettel lettek kifejlesztve, ami jelentősen fokozza a dugaszolható csatlakozók hozzáadott értékét.

Az egyszerűen beszerelhető kódolótüskék biztosítják a polaritás-felcseréléssel szembeni védelmet, a műanyag fedőkupakok a megfelelő porvédelmet, miközben a burkolatok abszolút víz- és pormentesen vannak kialakítva.

A tartozékok intelligensen kiegészítik a teljes rendszert.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP550 CP	Verzió
Rendelési szám	1475840000	HDC-házak
GTIN (EAN)	4050118282511	
Qty.	200 Stück	

Típus	HDC HP SUKA 1P 550A	Verzió
Rendelési szám	1479130000	HDC-házak
GTIN (EAN)	4050118373608	
Qty.	10 Stück	

Házak



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védetség, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekig biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP550 ABGH 1P	Verzió
Rendelési szám	1535420000	HDC-házak, 1500 V, 550 A, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4050118339444	
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC HP550 ABGH BG	Verzió
Rendelési szám	1475700000	HDC-házak, 1500 V, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118282313	
Qty.	1 Stück	

HDC HP550 KIT 3M185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM40-SS68 20-32 BG	Verzió
Rendelési szám	1193590000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, nemesacél 1.4305
GTIN (EAN)	4032248976614	(303)
Qty.	10 Stück	

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM40-MS68 20-32 BG	Verzió
Rendelési szám	1193620000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248976577	
Qty.	10 Stück	