

LADEGERAET EPG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze

Objednací číslo [1509370000](#)

Typ LADEGERAET EPG

GTIN (EAN) 4050118318630

Množství 1 ks

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	178 mm	Hloubka (v palcích)	7,008 inch
Výška	78 mm	Výška (v palcích)	3,071 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5,905 inch
Čistá hmotnost	512 g		

Technické údaje

Doba nabíjení	0,5 h	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Power consumption	90 W	Rozsah napětí	12 / 14.4 / 18 V

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	