

SAIE-M12B-4-1.0U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 4, Tråd-/kabel-längd: 1 m, Frontmontage
Art.nr.	1513040000
Typ	SAIE-M12B-4-1.0U-M16
GTIN (EAN)	4050118320558
Förp.	1 Stück

SAIE-M12B-4-1.0U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 35 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	4
Kabellängd	1 m	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Monteringsgंगा	M 16 x 1,5
Monteringsstyp	Frontmontage	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Tråd-/kabellängd	1 m

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)
Broschyrer [FL FIELDWIRING EN](#)


SAIE-M12B-4-1.0U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

