

## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 2.4 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1513140000</a>
Típus	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118320794
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Nettó tömeg	158 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Nem
Hossz	30 000 mm	Nyomatott karakterek	nélkül
Nyomatás típusa	üres	Szám tekercsenként	1
Szélesség	4,2 mm	Szín	sárga
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Halogén	Nem
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	1.2 - 2.4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	2,4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	1,2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Zsugorodás mértéke	2:1		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a> <a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> <a href="#">EN 45545-2:2020</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	<a href="#">672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1426210000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 Stück	

## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP EXT.RH

Rendelési szám [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück