

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Adapter, egyenes, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	1514970000
Típus	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Qty.	1 Stück

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 37 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C Üzemi hőmérséklet -25 °C...80 °C

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	PA 66	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Védelmi osztály	IP67	Érintkező felület	Aranyozott

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	RJ45 180°
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Adapter, egyenes
Konfiguráció	M12 csap - RJ45 aljzat	Ház fő anyaga	PA 66
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Árnyékolás	Igen
Védelmi osztály	IP67		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A Átmeneti ellenállás ≤ 10 mΩ

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	PA 66
Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Változat	egyenes	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Szerelési kivágás

