

THM EL 30 SI 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 30 x , Stříbrná
Objednávací číslo	1517200000
Typ	THM EL 30 SI 30M
GTIN (EAN)	4050118325027
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Čistá hmotnost	154 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná
Délka	30 000 mm
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester
Metoda tisku	Teplný přenos
Počet na list	1
Počet na roli	1
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje
Počet značek v balení	Forma napájení Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ano
Verze	Kontinuální, Samolepicí

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

THM EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM EL 30 SI 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	

THM EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

