

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

**Kiváló hatékonyság, rugalmasság és kivitel - a "szabványos és testreszabott"**

A tokozat kialakításának kiválasztásakor kulcsfontosságú tényező a rugalmasság. További fontos kritériumok: méretezhetőség, testre szabott kivitel, innovatív funkciók és költséghatékonyság. Önnek olyan választásra van szüksége, amely a maximális teljesítményt nyújtja minimális költséggel.

A CH20M45 moduláris elektronikaházak integrált, extra nagy választékban kaphatók. Olyan, nagyobb helyigényű elektronikai alkalmazásokhoz valók, mint a kompakt vezérlők és tápellátások.

A teljes rendszert a kiválóság jellemzi: rendkívüli méretezhetőség és rugalmasság, nagy biztonság, innovatív alkalmazási funkcionalitás és a változatos praktikus részletek.

- **Gyorsabb beszerelés** olyan jellemzőkkel, mint az általános célú szerszámhoz való univerzális „Wire Ready” csavarozófej
- **Felhasználóbarát munka:** világos és állandó feliratozással és extra jelölési lehetőségekkel, beépített kioldókengyellel vagy átlátszó fedéllel
- **Maximális zavarállóság** EMC-megfelelő kialakítás, a modulok kiváló minőségű műanyagból készült csatlakozó szélei mélyen átfedik egymást
- **Nagy működési biztonság** az egyedülálló Auto-Set kódolórendszerrel és kétoldali érintésvédelemmel a tűs érintkezősor és az aljzattömb számára

CH20M - a piacon kapható legrugalmasabb rendszer rövid neve. Nem csak a „Component Housing IP20 Modular (IP20 moduláris készülékház)” megnevezés rövidítése.

A CH20M hatékonyságot és innovációt is jelent a tervezéstől a gyártáson át a használatig.

Általános rendelési adatok

Verzió	Példa elektronikaházra, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Mintakészlet fejlesztők számára, különálló elemekkel, pl. hüvelyes dugóval, Teljes ház, „Intézményhez együttthatója”, Szélesség: 45 mm
Rendelési szám	1519520000
Típus	CH20M45 SET 33/33 BK/OR
GTIN (EAN)	4050118327212
Qty.	1 Stück

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	113,6 mm	Mélység (coll)	4,472 inch
Magasság	117,2 mm	Magasság (coll)	4,614 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1,772 inch
Hossz	113,6 mm	Hossz, inch	4,472 inch
Nettó tömeg	240 g		

Hőmérsékletek

Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül
-25 °C...85 °C		

Névleges adatok IEC szerint

Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	10 A	Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)	9 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	400 V	Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V	Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV

Ház tulajdonságai

Flip cover mountable	Igen	Marker integrateable	Igen
Color of clip-on foot	narancssárga		

Szerelvény tulajdonságai

Csatlakozás szintek száma	3	Szellőzőnyílások száma	0
Pólusszám	4	Keresztösszekötő	Nem
Érintkező típusa NYÁK-hoz	Forrasztott csatlakozás, közvetlen	Csatlakozás típusa	dugaszolható

Csatlakoztatható vezetők

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz	8 mm
Meghúzási nyomaték, min.	0,4 Nm	Meghúzási nyomaték, max.	0,5 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,13 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Tömör, min. H05(07) V-U	0,2 mm ²	Tömör, max. H05(07) V-U	2,5 mm ²
Többeres, max. H07V-R	2,5 mm ²	Flexibilis, min. H05(07) V-K	0,2 mm ²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.	0,25 mm ²	műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.	2,5 mm ²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.	0,25 mm ²	érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.	2,5 mm ²
Max. rögzítési tartomány	2,5 mm ²		

Anyagadatok

Szigetelőanyag	PA 66 GF 30	Szigetelőanyag csoport	II
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános adatok

Szín	fekete	Színskála (használt)	RAL 9011
Sín	TS 35	Tokozási opció	Nem
Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban		

Szerkezeti kialakítás – IN követelmények

NYÁK alaktűrése	$\pm 0,1$ mm	NYÁK vastagsága	1,6 mm
Áramköri lap vastagságának tűrése	$\pm 0,15$ mm		

Besorolások

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-05-01

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Az áramkör alakja, a tiltott zónák és az áramköri lap kialakításának egyéb információi megtalálhatók a kategória csatlakozástechnikában a letöltések megfelelő érintkezősoraiban.
------------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – PCB_position_50882_LP-POSITION_45MM CAD data – Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315 CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Product image




Product image



Product image



Méretrajz



CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Verzió
Rendelési szám	1038860000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus
GTIN (EAN)	4032248768110	
Qty.	1 Stück	


CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hüvelyes dugók – húzókengyeles csavaros csatlakozás

**Természetesen, a CH20M rendszer a periféria-interfészben is megmutatja tökéletességét.**

A tervezési lehetőségek, feldolgozás, használhatóság, megbízhatóság és biztonság megfontolásakor a NYÁK-kapcsok vagy tűs érintkezősorok a gyakorlatban legalább annyira fontosak, mint a teljes rendszer.

A csatlakozástechnika minden iparágban az osztályának csúcspontját jelenti.

- **100%-ig nem összekeverhető** A rögzített, egyedülálló „Auto-Set” kódolás, a dugaszoló csatlakozók és az előlap egyedülállóan jól látható jelölései biztosítják a csatlakozások nem összekeverhető kiosztását. Mindkét jelölő kártyaként nyomtatható a PrintJet-ben, majd tartósan felpattintható.
- **100%-ig intuitív** Gyors és egyszerű kezelés a beépített színkódolású kioldókkal, fogófülrel, és csavarhúzó-zsebet is tartalmaz.
- **100%-ig biztonságos** Érintésvédelem a tűs érintkezősorhoz és aljzattömbhöz mindkét oldalon
- **100%-ig hatékony** Minden NYÁK-csatlakozóelem reflow-forrasztásra alkalmas
- **100%-os idő- és költségmegtakarítás** Telepítés során: a gyors, általános célú „Multi-Tool” csavarozófej biztonságos érintkezést, felhasználóbarát munkát és egyszerűséget biztosít. A további jellemzők, mint például a „Wire Ready” technológia, minimalizálják a vezetékezés költségeit és növelik a felhasználó elégedettségét.

A hüvelyes dugasz egyszerű, alkatrész-kímélő lecsatlakoztatása a beépített kioldókkal.

Általános rendelési adatok

Típus	BHZ 5.00/04/90LH BK/BK	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069350000	NYÁK dugaszoló csatlakozó Kioldókar fekete BHZ 5.00/04/90LH SN	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248825011	BK/BK BX	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	78 Stück			
Típus	BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1372520000	NYÁK dugaszoló csatlakozó BHZ 5.00/04/90LH SN GGY/GGY BX	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118174229	cod. 02	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	78 Stück			
Típus	BHZ 5.00/04/90LH BK/BL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069380000	NYÁK dugaszoló csatlakozó Kioldókar kék cod. 02	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248825028		UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	78 Stück			
Típus	BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1372580000	NYÁK dugaszoló csatlakozó Kioldókar kék BHZ 5.00/04/90LH SN	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118174625	GGY/BL BX cod. 02	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	78 Stück			
Típus	BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1421750000	NYÁK dugaszoló csatlakozó BHZ 5.00/04/90LH SN BK/GGY BX cod.	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118225518	02	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	78 Stück			

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 21:59:13 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BHZ 5.00/04/90LH BK/OR	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1063280000	NYÁK dugaszoló csatlakozó Kioldókar narancssárga cod. 02	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248814947		UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	78 Stück			

SHL-SMT 5.00/04GR - jobb csatlakoztatási oldal



Dugós érintkezősorok, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Általános rendelési adatok

Típus	SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069710000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem jobb, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Doboz
GTIN (EAN)	4032248825073	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	108 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 5.9 mm, ónozott, fekete, Doboz		
Típus	SHL-SMT 5.00/04GR 5.9RL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069740000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem jobb, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248825066	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	130 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 5.9 mm, ónozott, fekete, Tape		

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

CH20M AD SHL 5.00/04 - oldalelem fedél CH20M22, CH20M45, CH20M67-hez

**A tökéletes platform a funkció és az újítás számára:**

Az újító funkciók elektronika intelligens "csomagokat" igényel, hogy a rendszerkörnyezetbe tökéletesen integrálódjon.

A Weidmüller elektronika ház portfólió folyamatos fejlesztése és konzisztens bővítése biztonságos platformot kínál a jövőbeli elektronikai alkalmazások számára, minden kialakításhoz vagy felhasználási szándékhoz. Mindenféle házhoz kínálunk NYÁK CAD adatokat. Csavaros és a rugós sorkapcsok kaphatók mindenféle csatlakozáshoz.

A kialakítás, a csatlakozórendszer és a funkcionalitás közötti konzisztens szinergia fekteti le a tökéletes alapkövet a piaci és alkalmazási követelmények számára tervezett elektronikai rendszerek számára.

A funkció, az alak és a gyártás minősége kombinálódik egy logikai egységbe, amely a felhasználónak a legmagasabb megbízhatóságot és használati komfortot nyújtja.

Általános rendelési adatok

Típus	CH20M AD SHL 5.00/04 AG ...	Verzió
Rendelési szám	1472830000	Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Achátszürke, Oldalelem
GTIN (EAN)	4050118279429	burkolat, Szélesség: 22.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	CH20M AD SHL 5.00/04 GG ...	Verzió
Rendelési szám	1413740000	Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Grafitszürke, Oldalelem
GTIN (EAN)	4050118241648	burkolat, Szélesség: 22.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	CH20M AD SHL 5.00/04 BK ...	Verzió
Rendelési szám	1221310000	Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Oldalelem
GTIN (EAN)	4050118004830	burkolat, Szélesség: 22.5 mm
Qty.	50 Stück	
Típus	CH20M AD SHL 5.00/04 LG ...	Verzió
Rendelési szám	1432890000	Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Világosszürke, Oldalelem
GTIN (EAN)	4050118237641	burkolat, Szélesség: 22.5 mm
Qty.	50 Stück	

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SHL-SMT 5.00/04GR - jobb csatlakoztatási oldal



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscsúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

Általános rendelési adatok

Típus	SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1063150000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem jobb, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Doboz
GTIN (EAN)	4032248876471	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	108 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz		
Típus	SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069570000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem jobb, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Doboz
GTIN (EAN)	4032248825165	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	108 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 4.2 mm, ónozott, fekete, Doboz		
Típus	SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069610000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem jobb, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248825059	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	130 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 4.2 mm, ónozott, fekete, Tape		
Típus	SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1063180000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem jobb, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248814855	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	130 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape		

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Verzió
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 Stück	

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hüvelyes dugók – PUSH IN rugós csatlakozás



Természetesen, a CH20M rendszer a periféria-interfészben is megmutatja tökéletességét.

A tervezési lehetőségek, feldolgozás, használhatóság, megbízhatóság és biztonság megfontolásakor a NYÁK-kapcsok vagy tűs érintkezősorok a gyakorlatban legalább annyira fontosak, mint a teljes rendszer.

A csatlakozástechnika minden iparágban az osztályának csúcspontját jelenti.

- **100%-ig nem összekeverhető** A rögzített, egyedülálló „Auto-Set” kódolás, a dugaszolható csatlakozók és az előlap egyedülállóan jól látható jelölései biztosítják a csatlakozások nem összekeverhető kiosztását. Mindkét jelölő kártyaként nyomtatható a PrintJet-ben, majd tartósan felpattintható.
- **100%-ig intuitív** Gyors és egyszerű kezelés a beépített színkódolású kioldókarral, fogófülrel, és csavarhúzó-zsebet is tartalmaz.
- **100%-ig biztonságos** Érintésvédelem a tűs érintkezősorhoz és aljzattömbhöz mindkét oldalon
- **100%-ig hatékony** Minden NYÁK-csatlakozóelem reflow-forrasztásra alkalmas
- **100%-os idő- és költségmegtakarítás** Telepítés során: a gyors, általános célú „Multi-Tool” csavarozófej biztonságos érintkezést, felhasználóbarát munkát és egyszerűséget biztosít. A további jellemzők, mint például a „Wire Ready” technológia, minimalizálják a vezetékezés költségeit és növelik a felhasználó elégedettségét.

A hüvelyes dugasz egyszerű, alkatrész-kímélő lecsatlakoztatása a beépített kioldókarral.

Általános rendelési adatok

Típus	BHF 5.00/04/180LH BK/BL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1989090000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.00 mm,	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118533453	Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás,	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	
Qty.	78 Stück	Doboz		
Típus	BHF 5.00/04/180LH BK/OR	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1989190000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.00 mm,	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118373820	Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás,	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	
Qty.	78 Stück	Doboz		
Típus	BHF 5.00/04/180LH BK/BK	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1497500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.00 mm,	IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118306828	Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás,	UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	
Qty.	78 Stück	Doboz		

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:


- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Verzió
Rendelési szám	1082540000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér
GTIN (EAN)	4032248845439	
Qty.	200 Stück	

SHL-SMT 5.00/04GL - bal csatlakoztatási oldal



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

Általános rendelési adatok

Típus	SHL-SMT 5.00/04GL 1.5BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1063220000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem bal, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Doboz
GTIN (EAN)	4032248814886	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	108 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz		
Típus	SHL-SMT 5.00/04GL 4.2RL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069670000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem bal, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248825172	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	130 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 4.2 mm, ónozott, fekete, Tape		
Típus	SHL-SMT 5.00/04GL 1.5RL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1063250000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem bal, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248814916	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	130 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape		

CH20M45 SET 33/33 BK/OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SHL-SMT 5.00/04GL 4.2BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069640000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem bal, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Doboz
GTIN (EAN)	4032248825080	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	108 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 4.2 mm, ónozott, fekete, Doboz		

Egyedi felirat



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:


- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR	Verzió	
Rendelési szám	1221520000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus	
GTIN (EAN)	4050118005066		
Qty.	40 Stück		

SHL-SMT 5.00/04GL - bal csatlakoztatási oldal



Dugós érintkezősorok, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolható.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

Általános rendelési adatok

Típus	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9RL	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069810000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem bal, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248824694	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	130 Stück	4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 5.9 mm, ónozott, fekete, Tape		

CH20M45 SET 33/33 BK/OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	SHL-SMT 5.00/04GL 5.9BX	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1069770000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Csatlakozóelem bal, tűs érintkezősor,	IEC: 400 V	Doboz
GTIN (EAN)	4032248825097	nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12		
Qty.	108 Stück	4, 90°, Forrasztótűske hossza (l): 5.9 mm, ónozott, fekete, Doboz		